


Prekidač blizine SIED-M18NB-ZS-K-L

Broj dijela: 538276

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu
Princip mjerenja	induktivni
Nazivna uklopna udaljenost	8 mm
Osigurana uklopna udaljenost	6.5 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,4 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mjed = 0,4 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	beskontaktni 2-žični
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Histereza	0.03 mm...1.9 mm
Maks.preklopna frekvencija DC	340 Hz
Maks.preklopna frekvencija AC	25 Hz
Maksimalna izlazna struja	300 mA
Pad napona	8 V
Minimalna struja opterećenja	5 mA
Snaga kratkog spoja	ne
Područje pogonskog napona AC	20 V...265 V
Područje pogonskog napona DC	20 V...320 V
Frekvencija mreže	50 Hz
Struja bez opterećenja	1.5 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	2-žični kabel
Duljina kabela	2.5 m

Svojstvo	Vrijednost
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Materijal izolacijske čahure	PVC
Izvedbena veličina	M18
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Moment zatezanja	30 Nm
Vrsta instalacije	nije u ravnini
Težina proizvoda	110 g
Materijal za kućište	Mesing PA poniklane
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odabir dodatnih informacija senzora	za istosmjerni i izmjenični napon
Električni izlaz	beskontaktni 2-žični
Odabir verzije senzora	Standard