


Modul za rukovanje HSW-12-AS

Broj dijela: 540232

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	15 mm...25 mm
Izvedbena veličina	12
Maksimalni linearni hod pod kutom zakretanja od 90°	142/142 mm
Z-hod	80 mm...100 mm
Prigušenje	Prigušenje buke preko pufera
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Pogonska osovina Linearna vodilica plus zakretni ležaj prisilno vođeni tijekom gibanja
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Točnost ponavljanja krajnjeg položaja	+/-0,02 mm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni pogonski moment na pogonskom vratilu	12.25 Nm
Maksimalna aksijalna sila na pogonskoj osovini	18 N
Maks. moment Mx	1.5 Nm
Maks. Moment My	1.5 Nm
Maks. moment Mz	1.5 Nm
Maks. korisno opterećenje	1 kg
Maksimalna radijalna sila na pogonskoj osovini	45 N
Maksimalna sila procesa u Y smjeru	35 N
Težina proizvoda	2800 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Materijal se zaustavlja	visokolegirani čelik
Materijal tlačni komad opruge	visokolegirani čelik
Materijal osnovne ploče	Kovana aluminijska legura anodizirana
Držać materijala	Kovana aluminijska legura eloksirani
Materijal za križni vodič	Poboljšani čelik
Materijal zakretne poluge	Čelik za kaljenje kućišta uglačan

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne pozadine	Čelik za kaljenje kućišta stvrđnut
Materijal tračnice senzora	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal mosta	Kovana aluminijska legura anodizirana
Vijak za podešavanje materijala	visokolegirani čelik