

# Pregradni konektor na utiskivanje NPQH-H-Q10-E-P10

Broj dijela: 578302

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                                       |
| Nazivna veličina                        | 9 mm                                                                           |
| Dubina umetanja crijeva                 | 18.3 mm                                                                        |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                       |
| Konstrukcija                            | Pregrada                                                                       |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                             |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                              |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi              |
| Napomena o radnom tlaku                 | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                         |
| Tijelo za izdavanje certifikata         | NSF C0523185                                                                   |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                            |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 3 -Jako opterećenje korozijom.                                                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                            |
| Klasa čiste sobe                        | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                      |
| Kvaliteta hrane                         | vidi izjavu o sukladnosti<br>NSF/ANSI 169                                      |
| Temperatura okoline                     | 0 °C...150 °C                                                                  |
| Težina proizvoda                        | 52 g                                                                           |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW22                                                        |
| Pneumatski priključak 1                 | za crijevo vanjski Ø 10 mm                                                     |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjskog Ø 10 mm                                                    |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                                |
| Materijal za kućište                    | Kemijski niklani mesing                                                        |
| Prsten za pričvršćivanje materijala     | PEI                                                                            |
| Prsten za oslobađanje materijala        | Kemijski niklani mesing                                                        |
| Materijal matica                        | Kemijski niklani mesing                                                        |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | FPM                                                                            |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                                |

| Svojstvo                     | Vrijednost |
|------------------------------|------------|
| Prsten za potporu materijala | PEI        |