

Električno sučelje VMPA-ASI-EPL-EU-8E8A-Z

Broj dijela: 546994

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm
Sučelje sabirnice polja	Utičnica, M12 (ASI Out) Utikač, M12 (ASI In)
Dijagnoza specifična za uređaj	ASI napon ASI adresa Watchdog / IO status Nedostaje dodatno napajanje ili podnapon
Maksimalni broj položaja ventila	8
Kašnjenje reakcija ulaza	tip. 3 ms pri 24 V.
Broj slave-ova po uređaju	2
Raspon radnog napona DC elektronike/senzora	US+ / US- : <= napon sabirnice AS-sučelja - 2,5 V
Raspon radnog napona DC AS-sučelje	26.5 V...31.6 V
Raspon radnog napona istosmjerni napon opterećenja	21.6 V...26.4 V
Napomena o naponu opterećenja	preko priključka na napon opterećenja (24VDC)
Digitalni ulazi logičke razine	UKLJ.: 11 - 30 V ISKLUČENO: -30 - 5V
Maksimalni broj ulaza	8
AS-sučelje zaostalih valova	<= 20 mVss
Preostali napon valovitog opterećenja	4 vss
Potrošnja struje s napajanjem iz AS-sučelja i priključkom na napon opterećenja	Maksimalni ukupni strujni ulazi 350mA Maksimalni ukupni strujni izlazi MPA1: 540 mA Maks. ukupni strujni izlazi MPA2: 1065 mA
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	360 g
Unosi karakterističnih krivulja	prema IEC 1131-2, tip 02
Prebacivanje logičkih ulaza	PNP (pozitivno prebacivanje)
Područje adresiranja	Standardni slave: 1 ... 31
LED zaslon specifičan za sabirnicu	AS-i: Rad AS-sučelja Aux/Pwr: napajanje AS sučelja Greška: pogreška AS sučelja

Svojstvo	Vrijednost
LED zaslon specifičan za proizvod	Signal na ulazu/izlazu
Identifikacija proizvoda	ID kod: ID = Fh, ID1 = Fh, ID2 = Eh IO kod: 7h Profil: S-7.FE
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s cilindrom neobavezno:
Materijal za kućište	Lijevani aluminij PA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS