


Elektromagnetni ventil VUVX-...T1

Broj dijela: 8000850

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x3 / 2 zatvorena monostabilna 2x3 / 2 otvorena monostabilna 5/2 bistabilan 5/2 monostabilan 5/3-smjerni, zatvoren
Vrsta aktiviranja	električni
Veličina ventila	10 mm
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	510 l/min...730 l/min
Radni napon	24V DC
Radni tlak	-0.09 MPa...0.7 MPa -0.9 bar...7 bar
Konstruktivna struktura	Klipni ventil sa brtvenim prstenom
Vrsta povrata	mehanička opruga pneumatska opruga
Klasa zaštite	IP40 IP65
Širina	10.35 mm
Nazivna veličina	3.5 mm...4.2 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	odmarajući se impulsno pokrivena
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Dovod zraka pilota	vanjski
Smjer strujanja	nije reverzibilan reverzibilan reverzibilan s ograničenjima
Preklapanje	pozitivno pokriće negativno prekrivanje
Prikaz statusa signala	da
Kontrolni tlak	0.15 MPa...0.7 MPa 1.5 bar...7 bar
b vrijednost	0.34 ...0.41

Svojstvo	Vrijednost
C vrijednost	1.88 l/sbar...2.76 l/sbar
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778, odzračivanje 2-3	465 l/min...700 l/min
Maksimalna frekvencija prebacivanja	3 Hz...5 Hz
Radnog ciklusa	100%
Parametri zavojnice	24 V DC: 0,35 W
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1mg/m ³ , prema ISO 8573-1:2010 [:-:2] Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 1 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 %
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	43.3 g...53.2 g
Električni priključak	Uključiti
Vrsta montaže	na spojnoj ploči
Priključak za kontrolni zrak 12/14	Priključna ploča
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	Spojna ploča
Priključak za upravljački zrak 12	Spojna ploča
Pneumatski priključak 1	Spojna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Pneumatski priključak 3	Spojna ploča
Pneumatski priključak 4	Spojna ploča
Pneumatski priključak 5	Spojna ploča
Pneumatski priključak 82	Priključna ploča
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	HNBR
Materijalne dinamičke brtve	HNBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalna opruga	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal klipnog ventila	POM
Materijalni vijci	Plemeniti čelik