

Optička jedinica SOE4-FO-D-HF2-1N-M8

Broj dijela: 552800

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	Blok konstrukcija
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	fotoelektrični
Metoda mjerenja	Optička jedinica
Svjetlosni tip	crvena
Utjecajte jedni na druge	Zaštićen do četiri uređaja postavljena jedan do drugoga
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Uklonni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	preklopni
Maksimalna frekvencija prebacivanja	Standardni način rada 1000 Hz Fini način rada 125 Hz Fast Mode 8000 Hz High Distance Mode 125 Hz
Maksimalna izlazna struja	100 mA
Pad napona	2.4 V
Zaslon	0000 - 4093 LED zaslon
Funkcija timera	1 - 2000 ms
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mrežkanje	10 %
Struja bez opterećenja	25 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke radnog napona
Električni priključak	4-polni M8x1 Utikač

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Snap brava Vijčana brava nije rotirajući
Električni priključak 1, kompatibilna vrsta montaže	Kompatibilan s uglavnom bravom Kompatibilan s rotirajućim vijčanim zatvaračem
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s cilindrom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	17 g
Materijal za kućište	ABS
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Opcije podešavanja	Učenje Učenje putem električne veze
Klasa zaštite	IP64
Izolacijski napon	50 V
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L