


# Spojni kabel NEBB-M12W5-P-10-LE4

Broj dijela: 8066684

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Odgovara normi                                  | Boje žica i priključni brojevi prema EN 60947-5-2<br>EN 61076-2-101      |
| Zaštita od eksplozije                           | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Oznaka linije                                   | s nosačem natpisa                                                        |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija       | Stranica Field uređaja                                                   |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn         | okruglo                                                                  |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                                                                 |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel      | pod kutom                                                                |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja       | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101                                    |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica     | 5                                                                        |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 4                                                                        |
| Električni priključak 1, vrsta montaže          | Zaključavanje vijcima sa SW13                                            |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija       | Kontrolna strana                                                         |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | kabel                                                                    |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja       | otvoreni kraj                                                            |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica     | 4                                                                        |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 4                                                                        |
| Područje pogonskog napona DC                    | 0 V...250 V                                                              |
| Područje pogonskog napona AC                    | 0 V...250 V                                                              |
| Opterećenje struje pri 40°C                     | 4 A                                                                      |
| Otpor prenapona                                 | 2.5 kV                                                                   |
| Duljina kabela                                  | 10 m                                                                     |
| Kvaliteta upravljanja                           | za statičke primjene                                                     |
| Linija uvjeta ispitivanja                       | Uvjeti ispitivanja na zahtjev                                            |
| Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela      | 14 mm                                                                    |
| Promjer kabela                                  | 4.5 mm                                                                   |
| Struktura kabela                                | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Nazivni presjek vodiča                          | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                     |

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Krajevi žice                            | ogoljen<br>tupo odrezan                                            |
| Klasa zaštite                           | IP65<br>IP68<br>IP69K                                              |
| Napomena o stupnju zaštite              | u sastavljenom stanju                                              |
| Temperatura okoline                     | -25 °C...70 °C                                                     |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu<br>prema EU RoHS direktivi      |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima<br>prema UK propisima za električnu opremu |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Klasa čiste sobe                        | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                          |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                    |
| Stupanj onečišćenja                     | 3                                                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                 |
| Materijal omotača kabela                | PVC                                                                |
| Boja omotača kabela                     | Siva                                                               |
| Materijal za kućište                    | TPE-U (PU)                                                         |
| Boja kućišta                            | crno                                                               |
| Materijal za zaključavanje vijkom       | Mjed, niklani                                                      |
| Materijalne brtve                       | NBR                                                                |
| Materijal utikačkih kontakata           | Pozlaćena legura bakra                                             |
| Materijal izolacijske čahure            | PVC                                                                |