

Komplet za balansiranje YHBP-

Broj dijela: 8087218

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Raspon dizanja	100 mm...1990 mm
Promjer cilindra	50 mm...200 mm
Podržana kinematika	Stup za podizanje Paralelna kinematika
Zaštita od obrnutog polariteta	za radni napon
Radni tlak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Maksimalna brzina vožnje	1 m/s
Područje pogonskog napona DC	21.6 V...26.4 V
Radnog ciklusa	100%
Nazivni radni napon DC	24 V
Mrežkanje	5 %
Potrošnja struje s neopterećenim izlazima	2 A
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	IP20 za sigurnosni uklopni uređaj PNOZ IP20 za upravljački sustav CMCB -...- C IP20 za upravljanje CECC-D IP54 za upravljački sustav CMCB -...- CC u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maseno opterećenje	25 kg...999 kg
Prijenosni omjer kinematike	1:5 za podizanje sutpova 1:1 - 1:5 za paralelnu kinematiku
Težina proizvoda	4.8 kg...60.5 kg
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS