


Kompaktni cilindar ADNGF-2 1 1/2"-3/4"-P-A

Broj dijela: 557263

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0.75 in
Promjer klipa	2 1/2"
Na temelju norme	ISO 21287
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cijev
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Vodilica s jarmom
Radni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-4 °F...176 °F
Energija udara u krajnjim položajima	0.959 lbf.ft
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	393 lbf
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	420 lbf
Pokretna masa s hodom od 0 mm	13.2 oz
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	2.55 oz
Osnovna težina s hodom od 0 mm	32.4 oz
Dodatna težina po hodu od 10 mm	1.03 oz
Vrsta montaže	neobavezno: s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem s priborom
Pneumatski priključak	1/8 NPT
Materijal vijci s ovratnikom	Čelik
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne dinamičke brtve	TPE-U(PU)
Materijal završne ploče	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal cijevi cilindra	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana