


# Clindar s vodicom DFM-20-160-B-PPV-A-KF

Broj dijela: 559483

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 160 mm                                             |
| Promjer klipa                                             | 20 mm                                              |
| Način rada pogonske jedinice                              | jaram                                              |
| Prigušenje                                                | pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo          |
| Položaj montaže                                           | po želji                                           |
| Vodilica                                                  | Vodilica za kuglice                                |
| Konstruktivna struktura                                   | Vodilica                                           |
| Detekcija položaja                                        | za beskontaktnu sklopku                            |
| Radni tlak                                                | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar                  |
| Način rada                                                | dvoradni                                           |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 0 - nema izloženosti koroziji                      |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Klasa čiste sobe                                          | Klasa 7 prema ISO 14644-1                          |
| Temperatura okoline                                       | -5 °C...60 °C                                      |
| Energija udara u krajnjim položajima                      | 0.2 J                                              |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 158 N                                              |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 188 N                                              |
| Alternativne veze                                         | vidi crtež proizvoda                               |
| Pneumatski priključak                                     | M5                                                 |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                    |
| Materijalni pokrov                                        | Kovana aluminijska legura                          |
| Materijalne brtve                                         | NBR                                                |
| Materijal za kućište                                      | Kovana aluminijska legura                          |
| Materijal klipnjače                                       | visokolegirani nehrđajući čelik                    |