

# Clindar s vodicom DGRF-C-GF-20- -P

Broj dijela: 562216

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 10 mm...400 mm                                              |
| Promjer klipa                                             | 20 mm                                                       |
| Način rada pogonske jedinice                              | jaram                                                       |
| Prigušenje                                                | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano                  |
| Položaj montaže                                           | po želji                                                    |
| Vodilica                                                  | Klizna vodilica                                             |
| Konstruktivna struktura                                   | Vodilica                                                    |
| varijante                                                 | Za rad na suho                                              |
| Radni tlak                                                | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar                           |
| Način rada                                                | dvoradni                                                    |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]          |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 3 -Jako opterećenje korozijom.                              |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B2-L                                              |
| Kvaliteta hrane                                           | pogledajte proširene informacije o materijalu               |
| Temperatura okoline                                       | -20 °C...80 °C                                              |
| Energija udara u krajnjim položajima                      | 0.2 J                                                       |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 141 N                                                       |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 189 N                                                       |
| Povratak                                                  | 0.125 deg                                                   |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 417 g                                                       |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 37.7 g                                                      |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 885 g                                                       |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 52 g                                                        |
| Vrsta montaže                                             | s prolaznim provrtom<br>s unutarnjim navojem<br>neobavezno: |
| Pneumatski priključak                                     | M5                                                          |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                             |
| Materijalni pokrov                                        | Kovana aluminijska legura                                   |
| Vodilica materijala                                       | visokolegirani nehrđajući čelik                             |

| Svojstvo                  | Vrijednost                      |
|---------------------------|---------------------------------|
| Materijal za kućište      | Kovana aluminijska legura       |
| Materijal klipnjače       | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal cijevi cilindra | Kovana aluminijska legura       |