Modul za rukovanje
HSW-10-AP-SD-AW

Broj dijela: 562562

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	9 mm...15 mm
Izvedbena veličina	10
Maksimalni linearni hod pod kutom zakretanja od 90°	90/90 mm
Maksimalni Z-hod pozicija čekanja	10 mm
Z-hod	80 mm...100 mm
Prigušenje	Amortizeri na obje strane meka karakteristika
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Linearna vodilica plus zakretni ležaj Zakretni pogon prisilno vođeni tijek gibanja
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	4 bar...8 bar
Minimalno vrijeme ciklusa	0.6 s
Točnost ponavljanja krajnjeg položaja	+/-0,02 mm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maks. moment Mx	0.6 Nm
Maks. Moment My	0.6 Nm
Maks. moment Mz	0.6 Nm
Maks. korisno opterećenje	0.5 kg
Maksimalna sila procesa u Y smjeru	30 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	30 N
Težina proizvoda	1460 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Položaj čekanja na pneumatski priključak	M5
Pneumatski priključak	M3
Materijal se zaustavlja	visokolegirani čelik
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura eloksirani

Svojstvo	Vrijednost
Materijal tlačni komad opruge	visokolegirani čelik
Materijal osnovne ploče	Kovana aluminijska legura anodizirana
Držač materijala	Kovana aluminijska legura eloksirani
Materijal za križni vodič	Poboljšani čelik
Materijal zakretne poluge	Čelik za kaljenje kućišta uglačan
Materijalne pozadine	Čelik za kaljenje kućišta stvrdnut
Materijal tračnice senzora	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal mosta	Kovana aluminijska legura anodizirana
Vijak za podešavanje materijala	visokolegirani čelik