


Paralelna hvataljka EHPS-20-A-LK

Broj dijela: 8103810

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	20
Hod po čeljusti hvataljke	13 mm
Maksimalna točnost zamjene	0.2 mm
Maksimalna prihvatnica čeljusti kutna sjekira, ay	0.3 deg
Maks. čeljusti hvataljke Sz	0.05 mm
Rotacijska simetrija	0.2 mm
Točnost ponavljanja hvataljke	0.01 mm
Broj čeljusti za hvatanje	2
Vrsta pogona	električni
Položaj montaže	po želji
Funkcija hvataljke	Paralelno
Konstruktivna struktura	Pužni prijenosnik T oblik Zupčanik/mali zupčanik električna prihvatnica
Odgovara normi	IEC 61010-1
Vodilica	Klizna vodilica
Detekcija položaja	s Hallovim senzorom integriran sa sustavom za mjerenje položaja preko IO-Link sučelja
Tip motora	DC servo motor
Prikaz pripravnosti za rad	LED
Maks.taktna frekvencija	0.7 Hz
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke	150 g
Maksimalna potrošnja struje	2 A
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima

Svojstvo	Vrijednost
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (UKEX) Zona 21 (UKEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 5% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice
Razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Ukupna sila hvatanja	218 N
Maseni moment inercije	2.02 kgcm ²
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična	325 N
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mx statički	13 Nm
Max trenutak na čeljusti hvataljke My statički	8 Nm
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mz statički	13 Nm
Vodeći elementi intervala ponovnog podmazivanja	2 Mil SC
Težina proizvoda	532 g
protokol	IO-Link
IO-Link, verzija protokola	Uređaj V 1.1
IO-Link, način komunikacije	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, podrška za SIO način rada	Ne
IO-Link, klasa porta	Uređaj B
IO-Link, broj portova	Uređaj 1
IO-Link, širina procesnih podataka OUT	8 bajtova
IO-Link, sadržaj obrade podataka OUT	16 bit (ControlWord) 16 bita (GrippingPosition) 8 bit (GrippingForce) 8 bita (GrippingMode) 8 bit (GrippingTolerance) 8 bita (br. radni komad)
IO-Link, širina podataka procesa IN	6 bajtova
IO-Link, sadržaj procesnih podataka IN	16 bit (ActualPosition) 16 bit (ErrorNumber) 16 bita (StatusWord)
IO-Link, minimalno vrijeme ciklusa	5 ms
IO-Link, potrebna pohrana podataka	500 bajt
IO-Link, ID uređaja	0x000032
Električni priključak	5-polni Kabel s utikačem M12x1
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem i rukavcem za centriranje s prolaznom rupom i centrirnom čahurom neobavezno:
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Čeljusti za hvatanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik