

Elektronički modul VMPA-FB-EMG-P5

Broj dijela: 8111882

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
dijagnoza	Podnapon ventila Greška u opskrbi pilotskog tlaka Preljevanje mjerenja vremena
Maksimalni broj položaja ventila	1
Maksimalni broj zavojnica ventila	1
Parametarizacija	Failsafe po kanalu Forsiranje po kanalu Idle Mode po kanalu Praćenje
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Dodatne funkcije	za ventil s postupnim povećanjem tlaka
Raspon radnog napona DC elektronike/senzora	18 V...30 V
Raspon radnog napona istosmjerni napon opterećenja	21.6 V...26.4 V
Potrošnja vlastite struje pri naponu opterećenja	5.5 mA
Intrinzična potrošnja energije pri radnom naponu	12 mA
Maksimalni broj izlaza	1
Maksimalni broj ulaza	1
Nazivna struja podizanja po svitku solenoida	60 mA do 30 ms
Nazivna struja sa smanjenjem struje	22 mA nakon 30 ms
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	da
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	20 g
Električno upravljanje	Fieldbus
Materijal za kućište	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS