

Os zupčastog remena ELGG-TB-...-35- -

Broj dijela: 571058

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Efektivni promjer pogonskog zupčanika	18.46 mm
Radni hod	50 mm...700 mm
Izvedbena veličina	35
Rastezanje zupčastog remena	0.094 %
Korak zupčastog remena	2 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna os sa zupčastim remenom
Tip motora	Koračni motor Servo motor
Maksimalno ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s...3 m/s
Točnost ponavljanja	±0,1 mm
Radnog ciklusa	100%
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Trenuci područja 2. stupnja ly	3770 mm ⁴
Trenuci područja 2. stupnja lz	4190 mm ⁴
Maksimalni pogonski moment	0.46 Nm
Maks. sila Fy	50 N
Maks. sila Fz	50 N
Maksimalni otpor pomaka bez opterećenja	10.8 N
Maks. snaga pomaka Fx	50 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.1 Nm
Maseni moment tromosti JH po metru hoda	0.0026 kgcm ²
Maseni moment tromosti JL po kg korisnog tereta	0.85 kgcm ²
Konstantna hrana	58 mm/U
Referentni životni vijek	2500 km
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	0.31 g

Svojstvo	Vrijednost
Osnovna težina s hodom od 0 mm	1870 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	49 g
Profil materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pokrivni materijal pogona	Kovana aluminijska legura eloksirani
Materijal remenica	visokolegirani nehrđajući čelik
Klizač materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal tijela za stezanje zupčastog remena	Berilijeva bronca
Materijal zupčastog remena	Polikloropren sa staklenim kabelom i najlonskim poklopcem