

Paralelna hvataljka

DHPC-...-16-A-

Broj dijela: 8116730

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Hod po čeljusti hvataljke	3 mm...6 mm
Maksimalna točnost zamjene	0.2 mm
Maksimalna prihvatnica čeljusti kutna sjekira, ay	0 deg
Maks. čeljusti hvataljke Sz	0 mm
Rotacijska simetrija	0.2 mm
Točnost ponavljanja hvataljke	0.02 mm
Broj čeljusti za hvatanje	2
Vrsta pogona	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni jednoradni zatvoreno otvoreno
Funkcija hvataljke	Paralelno
Sigurnosni uređaj za silu hvatanja	bez
Konstruktivna struktura	Priključak preko igle za pričvršćivanje Smjer spajanja bočno Smjer priključka dolje Plosnati tip pričvršćivanja za prihvatni prst Poluga Bočna vrsta pričvršćivanja zahvatnog prstena Standardna vrsta pričvršćivanja prsta hvataljke prisilno vođeni tijekom gibanja
Vodilica	Vođenje s kugličnim ležajevima
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	Metali s bakrom, cinkom ili niklom kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikel u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama.
Radni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Hvatalica maks. radne frekvencije	3 Hz
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	15 ms...60 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	15 ms...60 ms

Svojstvo	Vrijednost
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Otvorena ukupna sila hvatanja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	101 N...125.4 N
Ukupna sila hvatanja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	86.8 N...107.8 N
Otvorena sila hvatanja po čeljusti hvatača na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	50.5 N...62.7 N
Sila hvatanja po čeljusti hvatača na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	43.4 N...53.9 N
Maseni moment inercije	0.146 kgcm ² ...0.263 kgcm ²
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična	84 N
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mx statički	0.94 Nm
Max trenutak na čeljusti hvataljke My statički	0.71 Nm
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mz statički	0.71 Nm
Težina proizvoda	110 g...154 g
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje kroz otvor Izravno pričvršćivanje navojem na montažnom okviru s prolaznom rupom i klinom s unutarnjim navojem i klinom neobavezno:
Pneumatski priključak	M3 M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani
Čeljusti za hvatanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik