

# Solenoidni svitak VACC-S18-120-K4-27-NE4ME

Broj dijela: 8118261

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vrsta aktiviranja                               | električni                                      |
| Položaj montaže                                 | po želji                                        |
| Indikator položaja prekidača                    | ne                                              |
| Radnog ciklusa                                  | 100%                                            |
| Klasa izolacije                                 | H                                               |
| Parametri zavojnice                             | 60 V DC: 12,0 W.                                |
| Dopuštene fluktuacije napona                    | -15 % / +10 %                                   |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                      |
| Zaštita od eksplozije                           | Zona 1 (CN)<br>Zona 21 (CN)                     |
| Tijelo za izdavanje certifikata                 | GYJ23.1169X                                     |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin               | Ex eb mb IIC T4 Gb                              |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina            | Ex tb IIIC T120 ° C Db                          |
| Temperatura okoline Ex                          | T4, T120°C: -25°C <= Ta <= +40°C                |
| LABS sukladnost                                 | VDMA24364 zona III                              |
| Klasa zaštite                                   | IP66                                            |
| Težina proizvoda                                | 580 g                                           |
| Električni priključak                           | Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5 |
| Napomena o materijalima                         | U skladu s RoHS                                 |