

Kontrolni sustav CMCB-D1-CC-S0

Broj dijela: 8118456

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Informacije o aplikaciji	Proizvod je prikladan samo za industrijske svrhe. Mjere za suzbijanje smetnji možda će se morati poduzeti u stambenim područjima.
Konstruktivna struktura	Upravljački ormar
Razina izvedbe (PL)	Kategorija B, razina izvedbe b
Dimenzije Š x D x V	220 mm x 350 mm x 440 mm
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji elektronički osigurač
Maksimalna potrošnja struje	1.1 A
Potrošnja struje sekundarnog kruga	5 A
Maksimalno napajanje	6 A
Nazivni radni napon AC	230 V
Mrežni oblici	TT TN IT
Frekvencija mreže	50 Hz...60 Hz
Stupanj onečišćenja	2
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	maks. 50% pri 40°C
Zaštita od izravnog i neizravnog kontakta	PELV Uzemljenje svih izloženih, vodljivih dijelova
Klasa zaštite	IP54
Okolišni uvjeti	Unutarnji prostor
Temperatura okoline	5 °C...40 °C
Nazivna visina umetka	1000 m NN
Težina proizvoda	15 kg
Električni priključak	Stezaljka kaveza Ugurati
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS