



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	10
Odgovara normi	DIN 908
varijante	Metali s bakrom, cinkom ili niklom kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Nazivni moment zatezanja	5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	-20 %
Težina proizvoda	7 g
Vrsta montaže	imbus ključ SW5
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal slijepih utikača	Čelik, kemijski poniklan
Materijal O-prstena	PA TPE-U (PUR)