

## Set za povezivanje DADG-AK-G8-10-30

Broj dijela: 8152368

**FESTO**



### Podatkovni list

| Svojstvo                                            | Vrijednost                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                  | 10                                                       |
| Hod                                                 | 30 mm                                                    |
| Radni tlak                                          | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Operativni medij                                    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]       |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                    | 1 - mala izloženost koroziji                             |
| LABS sukladnost                                     | VDMA24364-B1 / B2-L                                      |
| Temperatura okoline                                 | -10 °C...60 °C                                           |
| Maksimalni moment zatezanja                         | 1.5 Nm                                                   |
| Tolerancija momenta zatezanja                       | ± 10 %                                                   |
| Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1 | 0.7 Nm                                                   |
| Težina proizvoda                                    | 11.6 g                                                   |
| Pneumatski priključak                               | M5                                                       |
| Materijalni adapter                                 | Epoksidna smola                                          |
| Materijalne brtve                                   | NBR                                                      |
| Materijalni vijci                                   | Čelik, obložen                                           |