


# Elektromagnetni ventil VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8

Broj dijela: 575603

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | 5/2 monostabilan                                   |
| Vrsta aktiviranja                                     | električni                                         |
| Veličina ventila                                      | 31 mm                                              |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 2300 l/min                                         |
| Pneumatski radni priključak                           | G3/8                                               |
| Radni tlak                                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar             |
| Konstruktivna struktura                               | Klipni ventil                                      |
| Vrsta povrata                                         | mehanička opruga                                   |
| Odobrenje                                             | c UL us - Recognized (OL)                          |
| Pomorska klasifikacija                                | vidi potvrdu                                       |
| Tijelo za izdavanje certifikata                       | DNVGL-TAA000011J                                   |
| Nazivna veličina                                      | 9.4 mm                                             |
| Ispušna funkcija                                      | s mogućnošću prigušivanja                          |
| Princip brtvljenja                                    | mekana                                             |
| Položaj montaže                                       | po želji                                           |
| Ručno nadjačavanje                                    | odmarajući se<br>impulsno                          |
| Vrsta poreza                                          | upravljan pilotom                                  |
| Dovod zraka pilota                                    | vanjski                                            |
| Smjer strujanja                                       | reverzibilan                                       |
| Preklapanje                                           | pozitivno pokriće                                  |
| Kontrolni tlak                                        | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar               |
| b vrijednost                                          | 0.4                                                |
| C vrijednost                                          | 9.9 l/sbar                                         |
| Vrijeme isključenja                                   | 62 ms                                              |
| Vrijeme uključenja                                    | 17 ms                                              |
| Maksimalni pozitivan test puls sa 0 signalom          | 2000 µs                                            |
| Maks. negativan ispitni impuls s 1 signalom           | 3600 µs                                            |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snaga zamora                            | Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Otpornost na udarce                     | Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27                      |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                         |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                        |
| Klasa čiste sobe                        | Klasa 6 prema ISO 14644-1                                                                  |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C                                                                             |
| Kontrolni medij                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                                         |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                                             |
| Težina proizvoda                        | 450 g                                                                                      |
| Vrsta montaže                           | na priključnoj letvici<br>s prolaznim provrtom<br>neobavezno:                              |
| Priključak otvora za zrak               | nije kanalizirano                                                                          |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 84 | M5                                                                                         |
| Priključak za upravljački zrak 14       | G1/8                                                                                       |
| Pneumatski priključak 1                 | G3/8                                                                                       |
| Pneumatski priključak 2                 | G3/8                                                                                       |
| Pneumatski priključak 3                 | G3/8                                                                                       |
| Pneumatski priključak 4                 | G3/8                                                                                       |
| Pneumatski priključak 5                 | G3/8                                                                                       |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                                            |
| Materijalne brtve                       | HNBR<br>NBR                                                                                |
| Materijal za kućište                    | Lijevani aluminij<br>oslikano                                                              |
| Materijal klipnog ventila               | Kovana aluminijska legura                                                                  |
| Materijalni vijci                       | Čelik, poniklan                                                                            |