

Operatorska jedinica CDPX-X-E2-W-10-EX2

Broj dijela: 8155221

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	265 mm
Dubina ugradnje	17 mm
visina	138 mm
duljina	34 mm
Maksimalna debljina prednje ploče	17 mm
Sat stvarnog vremena	Da
Podržani PLC protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU klijent ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP poslužitelj
Devijacija sata u stvarnom vremenu	< 100 ppm pri 25°C
Broj boja	16 M
Zaslon	s pozadinskim osvjetljenjem
Vrsta prikaza	TFT boja
Svojstva prikaza	Ekran na dodir
Veličina zaslona	10,1"
Rezervna baterija	punjiva litijska baterija
Rezolucija zaslona	1280x800 pixel
Potrošnja električne energije	14 W
Odobrenje	c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-30 °C...80 °C
Relativna vlažnost	5 - 85 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...55 °C
Napomena o temperaturi okoline	s okomitom instalacijom

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	1200 g
Vrsta montaže	VESA sučelje
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Ethernet sučelje, vrsta veze	Utičnica
Ethernet sučelje, tehnologija povezivanja	RJ45
Ethernet sučelje, broj pinova / žica	8
Ethernet sučelje, brzina prijenosa	10/100 Mbit/s
Ethernetsko sučelje, funkcija	programiranje Napajanje PoE
Specifikacija ethernetskog sučelja	IEEE 802.3af/at
USB sučelje, funkcija	Prijenos podataka
USB sučelje, vrsta veze	Utičnica
USB sučelje, tehnologija povezivanja	USB 2.0 tip A
Softver za programiranje	Designer Studio
CPU podaci	1 GB RAM-a
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	Klasa I, Div. 2 (SAD)
Zaštita od eksplozije	Klasa I, Div. 2 (SAD)
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E239998 UL E245518