

Ulazno/izlazni modul CPX-2ZE2DA

Broj dijela: 576046

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. Blok ulančavanja i tehnologiju povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Mjera rastera	50 mm
Težina proizvoda	130 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
Maksimalna duljina kabela	30 m
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odobrenje	UL - Prepoznato (OL)
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Plastika
LED indikatori	1 grupna dijagnostika 10 Status kanala 2 Dijagnostika modula 2 dijagnostika kanala
dijagnoza	Dijagnostika ovisna o načinu rada
Broj izlaza	2
Parametarizacija	Odlaganje uključivanja/isključivanja Frekvencijski izlaz Mjerenje brzine Pulsni izlaz Impulsni lanac Mjerenje brzine rotacije Izmjerite frekvenciju Izmjerite trajanje razdoblja Način rada motora Određivanje pozicije Modulacija širine impulsa Brojeći jednom Brojanje beskrajno Povremeno brojite
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V

Svojstvo	Vrijednost
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 35 mA
Broj ulaza	2
Unosi karakterističnih krivulja	prema IEC 1131-2, tip 02
Razina prebacivanja	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 11 V
Prebacivanje logičkih ulaza	PNP (pozitivno prebacivanje)
Unesite vrijeme odbijanja	0,1 μ s (0,2 μ s, 0,4 μ s, 0,8 μ s, 1 μ s, 2 μ s, 4 μ s, 8 μ s, 10 μ s, 50 μ s, 100 μ s, 500 μ s, 1 ms, 3 ms, 20 ms)
Max. ukupni ulazni strujni po modulu	2 A
Izlazi karakteristične krivulje	IEC1131-T2
Prebacivanje logičkih izlaza	NPN (negativno prebacivanje) PNP (pozitivno prebacivanje) Push-pull pogonski sklop
Maksimalni ukupni strujni izlazi po modulu	10 A
Maksimalno napajanje po kanalu	5 A podesivo (opterećenje svjetiljke 20 W)
Električni izolacijski kanal - kanal	ne
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	Izlazi - Da, kada koristite napajanje
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji elektronički osigurač po kanalu