


Mini klizač DGSS-10-15-E1A

Broj dijela: 8164061

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	15 mm
Izvedbena veličina	10
Promjer klipa	10 mm
Prigušenje	Prigušenje elastomera s obje strane, hod nije podesiv
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Opterećenje Klipnjača Klizač
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Maks. brzina	0.5 m/s
Točnost ponavljanja	<= 0,3 mm
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Pogodno za proizvodnju baterija sa smanjenim vrijednostima Cu/Zn/Ni (F1a)
Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0.018 J
Duljina prigušenja	1.5 mm
Maks. sila Fy	826 N
Maks. sila Fz	826 N
Maks. moment Mx	3 Nm
Maks. Moment My	2.6 Nm
Maks. moment Mz	2.6 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	39 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	47 N

Svojstvo	Vrijednost
Pokretna masa	59 g
Težina proizvoda	134 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR PU
Vodič za materijal	NBR PA visokolegirani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik