


Komplet pod-baze DADP-SP-G9-6-R

Broj dijela: 8173532

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalna sila udarca	60 N
Maksimalni moment zatezanja	0.3 Nm
Tolerancija momenta zatezanja	± 15 %
Težina proizvoda	24 g
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal se zaustavlja	visokolegirani čelik
Materijalne brtve	NBR
Materijalna ploča	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalni vijci	Čelik