


Komplet za zaustavljanje DADP-SP-G9-16-F

Broj dijela: 8173538

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalna sila udarca	200 N
Maksimalni moment zatezanja	1.4 Nm
Tolerancija momenta zatezanja	± 15 %
Težina proizvoda	36 g
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal se zaustavlja	visokolegirani čelik
Materijalni vijci	Čelik