


Odvajač vode **MS12-LWS-G-U-V**

Broj dijela: 8005550

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serijska	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Centrifugalni separator
Maksimalna količina kondenzata	400 ml
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Stupanj odvajanja kondenzata	99 %
Radni tlak	2 bar...12 bar
Maksimalni normalan protok	40000 l/min
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	25000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 7: 4]
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	6.3 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s montažnim nosačem s priborom neobavezno:
Materijalni pokrov	PA ojačan
Materijal za vrtložni disk	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijeveni aluminij
Materijal nosača za montažu	Lijeveni aluminij
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Materijal konektora modula	Lijeveni aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Materijal za brtvljenje školjke	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijal leće	PA
Materijal za odvajanje ploča	POM