



# Elektromagnetni ventil VMPA2-M1BH-X-PI

Broj dijela: 8022039

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | 3/2 zatvoren, monostabilan                                                                 |
| Vrsta aktiviranja                                     | električni                                                                                 |
| Veličina ventila                                      | 20 mm                                                                                      |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 310 l/min                                                                                  |
| Radni napon                                           | 24V DC                                                                                     |
| Radni tlak                                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                     |
| Konstruktivna struktura                               | Klipni ventil                                                                              |
| Vrsta povrata                                         | pneumatska opruga                                                                          |
| Odobrenje                                             | c UL us - Recognized (OL)                                                                  |
| Klasa zaštite                                         | IP65<br>prema IEC 60529                                                                    |
| Princip brtvljenja                                    | mekana                                                                                     |
| Položaj montaže                                       | po želji                                                                                   |
| Ručno nadjačavanje                                    | odmarajući se<br>impulsno                                                                  |
| Vrsta poreza                                          | upravljan pilotom                                                                          |
| Smjer strujanja                                       | reverzibilan                                                                               |
| Preklapanje                                           | pozitivno pokriće                                                                          |
| Prikaz statusa signala                                | da                                                                                         |
| Kontrolni tlak                                        | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                                         |
| Prikladnost za vakuum                                 | da                                                                                         |
| Normalni nazivni protok s QS-10                       | 310 l/min                                                                                  |
| Vrijeme isključenja                                   | 22 ms                                                                                      |
| Vrijeme uključenja                                    | 13 ms                                                                                      |
| Maksimalni pozitivan test puls sa 0 signalom          | 400 µs                                                                                     |
| Maks. negativan ispitni impuls s 1 signalom           | 900 µs                                                                                     |
| Dopuštene fluktuacije napona                          | +/- 25 %                                                                                   |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                                         |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                                             |
| Snaga zamora                                          | Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |

| Svojstvo                                    | Vrijednost                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na udarce                         | Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC            | 1 - mala izloženost koroziji                                          |
| LABS sukladnost                             | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                    | -20 °C...40 °C                                                        |
| Srednja temperatura                         | -5 °C...50 °C                                                         |
| Relativna vlažnost                          | maksimalno 90% na 40°C                                                |
| Temperatura okoline                         | -5 °C...50 °C                                                         |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila | 0.65 Nm                                                               |
| Težina proizvoda                            | 100 g                                                                 |
| Vrsta montaže                               | s prolaznim provrtom                                                  |
| Napomena o materijalima                     | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijalne brtve                           | NBR                                                                   |
| Materijal za kućište                        | Lijevani aluminij                                                     |