

Električni cilindar ESBF-...-40- -

Broj dijela: 8022585

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Hod	30 mm...800 mm
Navoj klipnjače	M12x1,25
Promjer vretena	16 mm
Maksimalni kut rotacije klipnjače +/-	0.2 deg
Na temelju norme	ISO 15552
Položaj montaže	po želji
Tip motora	Koračni motor Servo motor
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Konstruktivna struktura	Električni cilindar s kružnim kugličnim navojem Električni cilindar s kliznim vretenom
varijante	Metali s bakrom, cinkom ili niklom kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama.
Osiguranje od zakretanja/vođenje	s kliznom vodicom
Radnog ciklusa	100%
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom 3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija:Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe.Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 7 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40 IP65
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalna radijalna sila na pogonskoj osovinu	130 N

Svojstvo	Vrijednost
Maks. snaga pomaka Fx	3000 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.2 Nm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem ili pribor
Pogon koda sučelja	D40
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	Pocinčani čelik
Materijal vretena matica	Čelik za valjkasti ležaj
Vreteno materijala	Čelik za valjkasti ležaj
Materijal cijevi cilindra	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana