



Kabel motora NEBM-SF1W31-E-3-N-LE24

Broj dijela: 8219831

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	DIN 47100
Namjenska uporaba	Spojni kabel povezuje terenske uređaje (senzore, aktuatore) s upravljačima.
Oznaka linije	bez držača znaka
Težina proizvoda	890 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, napomena o utičnici kabela	90°
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Shema spajanja F1
Električni priključak 1, broj pinova / žica	31
Električni priključak 1, vrsta montaže	Snap brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	24
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	24
Područje pogonskog napona DC	0 V...50 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Zaštita	da
Duljina kabela	3 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	23.1 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	33 mm
Promjer kabela	4.6 mm
Struktura kabela	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Nazivni presjek vodiča	AWG23 AWG28
Krajevi žice	Čahura za kraj žice

Svojstvo	Vrijednost
Klasa zaštite	IP20
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...70 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-5 °C...70 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima (UK-R)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal omotača kabela	PUR
Boja kućišta	crno