

# Regulacija protoka / prigušivač GRU-1/4-B

Broj dijela: 9517

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                             | Vrijednost                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                     | Funkcija prigušivanja zvučnog tlaka                |
| Odabir dodatne funkcije                              | s prigušivačem zvuka                               |
| Pneumatski priključak 1                              | G1/4                                               |
| Element za podešavanje                               | Vijak s prorezom                                   |
| Vrsta montaže                                        | može se uvrnuti                                    |
| Normalan protok 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi) | 0 l/min...1500 l/min                               |
| Temperatura okoline                                  | -10 °C...70 °C                                     |
| Materijal za kućište                                 | Aluminij                                           |
| Položaj montaže                                      | po želji                                           |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon               | 0 bar...10 bar                                     |
| Operativni medij                                     | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju              | Moguć rad pod uljem                                |
| LABS sukladnost                                      | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Srednja temperatura                                  | -10 °C...70 °C                                     |
| Težina proizvoda                                     | 25 g                                               |
| Materijal umetka zaklopke                            | PE                                                 |
| Materijal otvora za uvrtnje                          | Aluminijski tlačni lijev                           |
| Napomena o materijalima                              | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za regulacijski vijak                      | PA                                                 |