


Fordító-emelő modul EHMB-25-100

Cikkszám: 1095933

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Meghajtó fogaskerék Ø	8 mm
Munkalöket	0 mm...100 mm
Méret	25
Forgatási szög	végtelen
Fogasszíkiosztás	3 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtóműtípus	Fogasszíjas hajtás
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus fordító-emelő modul fogasszíjjal
Hajtásáttétel	4:1
Pozíciófelismerés	induktív érzékelőkhöz
Max. hajtott fordulatszám	300 1/min
Max. bemeneti sebesség	1200 1/min
Max. sebesség	1.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,03 °
Hangnyomás szint	51 dB(A)
Megjegyzés a hangnyomásszinthez	fedéllel: 56 [dB (A)]
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5000 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	8.8 Nm
Max. hajtónyomaték	2.2 Nm
Max. Fx előtolóerő	480 N
Üresjárat hajtónyomaték	0.18 Nm
Hasznos teher irányérték, vízszintes	5000 g
Hasznos teher irányérték, függőleges	5000 g
Terméksúly	3347 g
Mozgatott tömeg	1542 g
Hajtómű tengely alapanyaga	Acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Karima alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Hajótengely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Tartó alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Fogasszík alapanyaga	Polikloroprén üvegszállal