


Fordító-emelő modul EHMB-20-200

Cikkszám: 1107097

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Meghajtó fogaskerék Ø	6 mm
Munkalöket	0 mm...200 mm
Méret	20
Forgatási szög	végtelen
Fogasszíkiosztás	2 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtóműtípus	Fogasszíjas hajtás
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus fordító-emelő modul fogasszíjjal
Hajtásáttétel	4,5:1
Pozíciófelismerés	induktív érzékelőkhöz
Max. hajtott fordulatszám	300 1/min
Max. bemeneti sebesség	1350 1/min
Max. sebesség	1.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,03 °
Hangnyomás szint	54 dB(A)
Megjegyzés a hangnyomáshoz	fedéllel: 57 [dB (A)]
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	1000 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	3.15 Nm
Max. hajtónyomaték	0.7 Nm
Max. Fx előtolóerő	480 N
Üresjárat hajtónyomaték	0.07 Nm
Hasznos teher irányérték, vízszintes	3000 g
Hasznos teher irányérték, függőleges	3000 g
Terméksúly	1851 g
Mozgatott tömeg	885 g
Hajtómű tengely alapanyaga	Acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Karima alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Hajtótengely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Tartó alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Fogasszík alapanyaga	Polikloroprén üvegszállal