


# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-D40-57A-91

Cikkszám: 1210442

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Méret                                 | 60                     |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Hajtásáttétel                         | 1:1                    |
| Max. fordulatszám                     | 6000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III     |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjáratú hajtónyomaték              | 0.07 Nm                |
| Átvihető forgatónyomaték              | 3 Nm                   |
| Terméksúly                            | 1140 g                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |