

Mágnestekercs MSN1W-110AC-OD

Cikkszám: 123061

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Min. meghúzási idő	10 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
cos teljesítménytényező {phi}	0.7
Tekercsparaméterek	110 V AC: 50 Hz, 7,5 VA húzóteljesítmény, 5,0 VA tartóteljesítmény 110 V AC: 60 Hz, 5,0 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény 120 V AC: 60 Hz, 5,0 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény
Megengedett feszültségingadozások	50 Hz $\pm 10\%$ 60 Hz-en $-10\ldots+20\%$
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	DNV-TAA000032X
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Közeghőmérséklet	$-10\text{ °C}\ldots 50\text{ °C}$
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	$-10\text{ °C}\ldots 50\text{ °C}$
Terméksúly	80 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú A forma a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja	beszorított tartókapoccsal tartozékkal
Ház alapanyaga	PA
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Acél
Tekercs alapanyaga	Réz