

3 pofás megfogó DHDS-32-A-NC

Cikkszám: 1259494

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löket befogópofánként	3.9 mm
Max. cserepontosság	0.2 mm
Megfogó pofa max. szögjátéka ax és ay tengelyen	0.2 deg
Max. megfogó pofa Sz	0.02 mm
Forgásszimmetria	0.2 mm
Megfogó ismétlési pontossága	0.04 mm
Megfogópofák száma	3
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Megfogófunkció	3 pont
Fogóerőbiztosítás	záráskor
Szerkezeti felépítés	Kar kényszerített mozgássorozat
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	4 bar...8 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	4 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	55 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	47 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágnesekercsek
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.82 kgcm ²
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje	150 N
Megfogó pofa max. statikus Mx nyomatéka	9 Nm
Max. statikus My nyomaték a megfogó pofánál	9 Nm
Max. statikus Mz nyomaték a megfogó pofánál	9 Nm

Jellemző	Érték
Vezető elemek utánkenési intervalluma	10 millió kapcsolás
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	150 g
Terméksúly	281 g
Rögzítés módja	belső menettel és illesztő csapszeggel
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedősapka alapanyaga	PA
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, keményre eloxált
Megfogó pofák alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél