


Os vretena ELGC-BS-KF-32-100-8P

Broj dijela: 8061477

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	100 mm
Izvedbena veličina	32
Rezerva hoda	0 mm
Preokrenuta igra	0.15 mm
Promjer vretena	8 mm
Korak vretena	8 mm/U
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna os s kuglastim vretenom
Tip motora	Koračni motor Servo motor
Tip vretena	Kuglično navojno vreteno
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku za induktivne senzore
Maksimalno ubrzanje	15 m/s ²
Maks. broj okretaja	4500 1/min
Maks. brzina	0.6 m/s
Točnost ponavljanja	±0,015 mm
Radnog ciklusa	100%
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija:Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe.Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 7 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0.25 mJ
Napomena o energiji udara u krajnjim položajima	Pri maksimalnoj referentnoj brzini kretanja od 0,01 m/s
Trenuci područja 2. stupnja Iy	38000 mm ⁴

Svojstvo	Vrijednost
Trenuci područja 2. stupnja Iz	45000 mm ⁴
Zakretni moment u praznom hodu pri maksimalnoj brzini procesa	0.04 Nm
Zakretni moment u praznom hodu pri minimalnoj brzini procesa	0.02 Nm
Maks. sila Fy	356 N
Maks. sila Fz	356 N
Maksimalna sila Fy ukupna os	150 N
Maksimalna sila Fz ukupna os	300 N
Fy za teoretski vijek trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	1310 N
Fz s teoretskim vijekom trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	1310 N
Maks. moment Mx	1.3 Nm
Maks. Moment My	1.1 Nm
Maks. moment Mz	1.1 Nm
Maks. moment Mx ukupna os	1.3 Nm
Maks. moment Moja ukupna os	1.1 Nm
Maksimalni moment Mz ukupne osi	1.1 Nm
Mx s teoretskim vijekom trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	5 Nm
Moj za teoretski vijek trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	4 Nm
Mz za teoretski vijek trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	4 Nm
Udaljenost površine klizača do sredine vodilice	31.4 mm
Maksimalna radijalna sila na pogonskoj osovini	75 N
Maks. snaga pomaka Fx	40 N
Torzijski moment inercije It	1700 mm ⁴
Maseni moment tromosti JH po metru hoda	0.02218 kgcm ²
Maseni moment tromosti JL po kg korisnog tereta	0.016211 kgcm ²
Maseni moment tromosti JO	0.00274 kgcm ²
Konstantna hrana	8 mm/U
Referentni životni vijek	5000 km
Interval održavanja	Doživotno podmazivanje
Pokretna masa	83.4 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	18 g
Dinamički otklon (premještanje tereta)	0,05% duljine osi, maksimalno 0,5 mm
Statički otklon (opterećenje u stanju mirovanja)	0,1 % duljine osi
Pogon koda sučelja	V25
Završni pokrovni materijal	Aluminij lijevan pod pritiskom, lakiran
Profil materijala	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za pokrivanje trake	visokolegirani nehrđajući čelik
Pokrivni materijal pogona	Aluminij lijevan pod pritiskom, lakiran
Vodič za materijal	Čelik
Vodilica materijala	Čelik
Klizač materijala	Lijevani aluminij
Materijal vretena matica	Čelik
Vreteno materijala	Čelik