

Szögemelő megfogó DHWS-32-A-NC

Cikkszám: 1310183

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Max. cserepontosság	0.2 mm
Max. nyitási szög	40 deg
Forgásszimmetria	0.2 mm
Megfogó ismétlési pontossága	0.04 mm
Megfogópofák száma	2
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Megfogófunkció	Sarokelem
Fogóerőbiztosítás	záraskor
Szerkezeti felépítés	Kar
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	4 bar...8 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	3 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	88 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	55 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rézet tartalmazó fémek használata tilos. Nem tartoznak bele a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és tekercsek a nem használható 1%-nál nagyobb réztartalomú fémek közé. Kivételt képeznek a nyomtatott áramköri lapok, kábelek, elektromos csatlakozók és tekercsek az 5 tömegszázaléknál több rézet tartalmazó nem használható fémek közé. Kivételt képeznek a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és a tekercsek
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	1.63 kgcm ²
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje	120 N
Megfogó pofa max. statikus Mx nyomatéka	6 Nm
Max. statikus My nyomaték a megfogó pofánál	6 Nm

Jellemző	Érték
Max. statikus Mz nyomaték a megfogó pofánál	6 Nm
Terméksúly	462 g
Rögzítés módja	választhatóan: belső menettel és központosító hüvellyel átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedősapka alapanyaga	PA
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet keményre eloxált
Megfogó pofák alapanyaga	erősen ötvözött acél