


Proporcionalni regulacijski ventil VPWS-2.2-B-6-PC15-3-V

Broj dijela: 8074074

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2.2 mm
Vrsta aktiviranja	električni
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Popet ventil s izravnim upravljanjem
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Funkcija ventila	2/2 proporcionalni smjerni ventil, zatvoren
Radni tlak	0 MPa...0.3 MPa 0 bar...3 bar
Nazivni radni tlak	0.3 MPa 3 bar 43.5 psi
Pritisak rasprskavanja	3 MPa 30 bar 435 psi
Normalni protok (normaliziran prema DIN 1343)	46 l/min...56 l/min
Histereza	16 mA
Maksimalna frekvencija prebacivanja	18 Hz
Trenutni raspon kontrole	0 mA...200 mA
Maksimalna potrošnja električne energije	2.5 W
Otpor zavojnice	60.5 Ohm
Radnog ciklusa	100 % (vidi Upute za rad)
Izvijestite o čistoći površine prema standardu	ISO 15001
Biokompatibilnost prema standardima	ISO 18562
Maksimalna razina nečistoće ugljikovodika	550 MGM
Snaga zamora	Test primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Napomena o snazi na zamor	Oscilacija u smjeru Z može dovesti do fluktuacije protoka
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 1 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Napomena o otpornosti na udarce	Udar u Z-smjeru može dovesti do fluktuacije protoka
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
srednji	Inertni plinovi zrak Kisik
Napomena o mediju	Rad s uljem nije moguć maksimalna veličina čestica 10 µm
Srednja temperatura	5 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP60
Napomena o stupnju zaštite	IP65 s odgovarajućim konektorom u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	23 g
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Duljina kabela	70 mm...80 mm
Vrsta montaže	na spojnoj ploči Priključni s priborom
Pneumatski priključak 1	Kartuša 15 mm
Pneumatski priključak 2	Kartuša 7,2 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	FPM
Materijal za kućište	visokolegirani čelik