

Fojtó-hangtompító VFFK-C-K-M7-P

Cikkszám: 133141

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-hangnyomás funkció
Kiegészítő funkció kiválasztása	hangtompítóval
1. pneumatikus csatlakozás	M7
Beállítóelem	Rovátkolt csavar
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál áramlás: 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...100 l/min
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Tömítőgyűrű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	3.8 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	5.8 g
Csillapító betét alapanyaga	PE
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Nikkelezett sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Szabályozó csavar alapanyaga	Nikkelezett sárgaréz