

Villásfej
CRSG-M12X1,25
Cikkszám: 13570

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M12x1,25
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szabvány alapján	DIN 71752 ISO 8140
Menetes csatlakozás	M12x1,25 belső menet
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkört lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	1.5 kN
Terméksúly	162.8 g
Villásfej alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csap alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Biztosító alapanyaga	erősen ötvöztött acél