


Kabel motora NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31

Broj dijela: 8079819

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	30
Težina proizvoda	27 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, napomena o utičnici kabela	90°
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Schema spajanja F1
Električni priključak 1, broj pinova / žica	31
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	31
Električni priključak 1, vrsta montaže	Snap brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	kvadrat
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 2, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 2, napomena o utičnici kabela	90°
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Dijagram povezivanja F1
Električni priključak 2, broj pinova / žica	31
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	31
Električni priključak 2, vrsta montaže	Uskočna brava
Područje pogonskog napona DC	0 V...50 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	0.5 A
Otpor prenapona	0.25 kV
Duljina kabela	0.5 m
Kvaliteta upravljanja	za dinamičke primjene
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela	0 mm
Napomena o radijusu savijanja, fiksnom provođenju kabela	Može se preklopiti jednom
Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela	25 mm

Svojstvo	Vrijednost
Struktura kabela	31 x 0,01 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.0105 mm ²
Klasa zaštite	IP20
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...75 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-25 °C...55 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	1
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	PET
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utikačkih kontakata	Pokositrena legura bakra