


# Spojni kabel NEBL-T12W4-E-2-N-LE4

Broj dijela: 8080778

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                         | Vrijednost                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Na temelju norme                                 | EN 61076-2-111                         |
| Odobrenje                                        | c UL us - Navedeno (OL)                |
| Tijelo za izdavanje certifikata                  | UL E504946                             |
| Oznaka linije                                    | bez držača znaka                       |
| Težina proizvoda                                 | 243 g                                  |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija        | Stranica Field uređaja                 |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn          | okruglo                                |
| Električni priključak 1, vrsta priključka        | Utičnica                               |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel       | pod kutom                              |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja        | M12x1, T-kodirano prema EN 61076-2-111 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica      | 4                                      |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice  | 4                                      |
| Električni priključak 1, vrsta montaže           | Vijčana brava                          |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija        | Kontrolna strana                       |
| Električni priključak 2, vrsta priključka        | kabel                                  |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja        | otvoreni kraj                          |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica      | 4                                      |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice  | 4                                      |
| Područje pogonskog napona DC                     | 0 V...63 V                             |
| Opterećenje struje pri 40°C                      | 12 A                                   |
| Otpor prenapona                                  | 1.5 kV                                 |
| Zaštita                                          | ne                                     |
| Duljina kabela                                   | 2 m                                    |
| Kvaliteta upravljanja                            | pogodan za energetske lance            |
| Linija uvjeta ispitivanja                        | Uvjeti ispitivanja na zahtjev          |
| Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela       | 42 mm                                  |
| Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 84 mm                                  |
| Promjer kabela                                   | 8.4 mm                                 |
| Tolerancija promjera kabela                      | ± 0,25 mm                              |
| Struktura kabela                                 | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>                |

| Svojstvo                                               | Vrijednost                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nazivni presjek vodiča                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Krajevi žice                                           | ogoljen                            |
| Klasa zaštite                                          | IP65<br>IP67                       |
| Napomena o stupnju zaštite                             | u sastavljenom stanju              |
| Temperatura okoline                                    | -25 °C...80 °C                     |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -25 °C...80 °C                     |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                  | prema EU RoHS direktivi            |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                | prema UK RoHS propisima            |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364-B2-L                     |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                    |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                       | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela                               | TPE-U (PUR)                        |
| Boja omotača kabela                                    | crno                               |
| Materijal za kućište                                   | PA                                 |
| Boja kućišta                                           | crno                               |
| Materijal za zaključavanje vijkom                      | Lijevani cink, poniklan            |
| Materijalne brtve                                      | NBR                                |
| Materijal utikačkih kontakata                          | Mjed                               |
| Materijal izolacijske čahure                           | PP                                 |