


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-D80-100A-120-S1

Cikkszám: 1433650

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	799 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgatónyomaték	25 Nm
Terméksúly	5140 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D80B
Interfészkód Motor In	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis