

Csavarzat NPCK-C-D-G38-K10

Cikkszám: 1489614

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	6.2 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Tömítőgyűrű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	egyenes forma
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: 0–85 °C-on max. 0,6 MPa Gőz: 0-0,15 MPa, 0-1,5 bar, 0-22 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) Gőz
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra:A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos.Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérsékletre vonatkozó megjegyzés	Gőz: max. 120 °C
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...120 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	Megfelelő csövek alkalmazásával és a csövek maximális üzemi nyomása mellett az N PCK –40 és 60 °C között használható.
Névleges meghúzási nyomaték	35 Nm
Megjegyzés a névleges meghúzási nyomatékra vonatkozóan	12 Nm +/- 10% az NPCK-hoz, MPA-C esetében
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Terméksúly	51.15 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hollandi anya alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítőgyűrű alapanyaga	PEEK