

Cilindar za palačinke DPCB-N-...-2 1/2"- -

Broj dijela: 8104884

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0.125 in...4 in
Promjer klipa	2 1/2"
Navoj klipnjače	1 / 2-20 UNF-2B 1 / 2-20 UNF-2A 1/2-13 UNC-2B 1/2-13 UNC-2A
Prigušenje	nema slabljenja elastični prigušni prsteni/ploče obostrano elastični prigušni prsteni/ploče naprijed elastični prigušni prsteni/ploče, straga
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni potiskujući jednoradni povlačeći
Kraj klipnjače	Vanjski navoj Unutarnji navoj nema navoja
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cilindrična cijev
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	Brisači od NBR-a Priključak komprimiranog zraka, zakrenut za 180° Priključak komprimiranog zraka, zakrenut za 270° Priključak komprimiranog zraka, okrenut za 90° Povećana kemijska otpornost Produžena klipnjača Kvadratni oblik poklopca Bez trenja Klipnjača cijelom duljinom Klipnjača cijelom duljinom Raspon temperature -40 do + 80 °C Ojačani završni poklopac
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Dvostruka klipnjača s krajnjom pločom Dvostruka klipnjača s krajnjom pločom zakrenutom za 90° Dvostruka klipnjača s krajnjom pločom s udubljenjem i prolaznom rupom Dvostruka klipnjača s krajnjom pločom s udubljenjem i prolaznom rupom zakrenutom za 90°

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak	15 psi...150 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-25.6 °F...221 °F
Težina proizvoda	21.5 lb...27.1 lb
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje putem navoja na završnom poklopcu Izravno pričvršćivanje preko navoja na poklopcu ležaja Izravno pričvršćivanje navojem s obje strane s kugličnim zglobovima na krajnjem poklopcu zakrenutim za 90° s kugličnim zglobovima na krajnjem poklopcu s prolaznom rupom na čepu s prolaznim provrtom na poklopcu ležaja s prolaznim provrtom na obje strane s priрубničkim navojem na poklopcu ležaja s nisačem klipa na krajnjem poklopcu s nosačem klipa na poklopcu ležaja s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj 1/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne dinamičke brtve	FPM NBR
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik, tvrdo kromiran
Materijal cijevi cilindra	Kompozitni, ojačani materijal