



Elektronički modul VAVE-P17-TP-5YL1-P

Broj dijela: 8109876

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od obrnutog polariteta	za radni napon
Dodatne funkcije	Zaštitni krug
Područje pogonskog napona DC	12 V...24 V
Ulaz zadane vrijednosti ulaznog otpora	10 kOhm
podesivi izlazni napon	0 V...310 V
Potrošnja energije na 24 VDC	1.2 W
Maksimalna izlazna struja	5 mA
Nazivni radni napon DC	12 V...24 V
Ulaz vanjske zadane vrijednosti napona	0 V...10 V
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...80 °C
Položaj montaže	po želji
Maksimalni moment zatezanja	52.5 Ncm
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	13.5 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	45 mm
Težina proizvoda	35 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Festo posebno kodiran
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	utaknut
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, broj pinova / žica	4
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	4
Struktura kabela	4 x 0,25 mm ²
Promjer kabela	4.5 mm
Duljina kabela	0.5 m
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje kroz otvor s cilindrom
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	PA
Materijal za kućište	PA
Materijal omotača kabela	PVC