


Sučelje CPX-M-FB44

Broj dijela: 8110370

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	PROFINET IRT PROFINET RT
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Težina proizvoda	280 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odobrenje	RCM oznaka
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
LED zaslon specifičan za proizvod	M: Modificiranje, parametriranje PL: opskrba opterećenjem PS: Opskrba elektronikom, napajanje senzora SF: greška sustava
LED zaslon specifičan za sabirnicu	M/P: Održavanje/PROFenergy NF: mrežna pogreška TP1: mreža, aktivni priključak 1 TP2: mrežni aktivni otvor 2
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnostika usmjerena na kanale i module Podnaponski moduli Dijagnostička memorija
Kontrole	DIL prekidač
Sučelje sabirnice polja	2x utičnica RJ45 push-pull, AIDA
Maksimalni ulazni volumen adrese	64 bajt
Maksimalni izlazni volumen adrese	64 bajt
Parametarizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe-reakcija Forsiranje kanala Postavljanje signala Parametri sustava
Brzina prijenosa	100 Mbit/s
Podrška za konfiguraciju	GSDML datoteka

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Aciklički pristup podacima preko sabirnice polja Aciklički pristup podacima putem Ethernet Brzo pokretanje (FSU) I&M Dijagnoza vezana uz kanal putem sabirnice polja LLDP MQTT MRP MRPD PROFIenergy PROFI-safe Redundantnost S2 sustava Parametriranje pokretanja u običnom tekstu preko sabirnice polja Status sustava može se mapirati putem podataka procesa Dodatno dijagnostičko sučelje za upravljačke uređaje
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 70 mA