


Mágnesszelep

VZWF-B-L-M22C-G34-275-V-1P4-6

Cikkszám: 1492145

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Membránszelep kényszerített vezérlésű
Működtetés módja	elektromos
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	Álló mágnes
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	G3/4
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint négyzet alakú
Névleges szélesség	27.5 mm
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlásirány	nem reverzibilis
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Inert gázok Ásványi olaj Víz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Nyomáskülönbség	0 MPa 0 bar 0 psi
Tekercsparaméterek	24 V DC: 11,0 W
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Közegnyomás	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi

Jellemző	Érték
Max. viszkozitás	22 mm ² /s
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...35 °C
EN 12266-1 szerinti szivárgási arány	A
Kv átfolyás	7.5 m ³ /h
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	8020 l/min
Bekapcsolási idő	275 ms
Kikapcsolási idő	290 ms
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Öntött sárgaréz
Ház anyagszáma	CW617N
Tömítések alapanyaga	FPM
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavar anyagszáma	1.4301
Terméksúly	1500 g
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség