


Vákuumkapcsoló VPEV-1/8

Cikkszám: 150261

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-1
Engedély	CCC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méreték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Nyomásmérési tartomány	-0.1 MPa...0.16 MPa -1 bar...1.6 bar -14.5 psi...23.2 psi
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...0.16 MPa -1 bar...1.6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Kapcsolóelem-funkció	Váltó
Max. kapcsolási frekvencia	3 Hz
Max. kimeneti kapcsolófeszültség, AC	250 V
Max. DC kapcsolási kimeneti feszültség	125 V
Max. kimeneti áram	5000 mA
Legkisebb terhelési áramerősség	1 mA 24 V-on 10 mA 10 V-on 100 mA 5 V-on
Felhasználási kategória induktív terhelése	AC-14 DC-13
Felhasználási kategória Ohm-terhelés	AC-12 DC-12

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó a DIN 43650 szerint négyyszög forma
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Terméksúly	240 g
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Kapcsoló érintkező alapanyaga	Ezüst
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Küszöbértékek beállítási tartománya	-0.95 bar...-0.2 bar
A határértékek tartományának beállítása módosítások után	0.16 bar...1.6 bar
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L